

8230 Neoprene rond / Corde Néoprène / Rondschnur Neopren / Neopreen rondsnoer

Couleur / Colour / Farbe
Structure cellulaire / Cellular structure / Zellstruktur

Noir / Black / Schwarz
Etanche / closed / geschlossen

Absorption d'eau sous vide
Water absorption in vacuum
Wasseraufnahme Vakuum

< 5 %

Retraite linéaire après
Linear shrinkage after
Lineare Schrumpfung nach

22h / 70°C

< 5 %

Ø mm	Tolérance Tolerance tolerance	Gewicht weight poids			Spezifisches density densité			Stauchhärte compression deflection résistance à la compression à 10% (DaN/m)		Stauchhärte compression deflection résistance à la compression à 25% (DaN/m)	
		mini	normal	maxi	mini	normal	maxi	mini	maxi	mini	maxi
2	+/- 0,3	1,6	2,6	3,7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3	+/- 0,3	2,6	3,7	4,8	n.a.	n.a.	n.a.	1	10	8	29
4	+/- 0,3	4,3	5,8	7,3	n.a.	n.a.	n.a.	2	13	13	36
5	+/- 0,3	5,2	7,4	9,6	0,16	0,36	0,56	3	13	12	35
6	+/- 0,3	7,5	10,5	13,5	0,16	0,34	0,53	4	15	12	38
8	+/- 0,4	13,0	17,0	21,0	0,16	0,32	0,48	5	18	16	48
10	+/- 0,5	18,0	24,5	31,0	0,16	0,29	0,42	6	23	21	63
12	+/- 0,6	22,5	31,0	39,5	0,16	0,26	0,36	8	27	22	71
15	+/- 0,6	36,0	49,5	63,0	0,16	0,26	0,36	10	30	33	77
20	+/- 1,0	70,0	88,0	106,0	0,16	0,26	0,36	18	40	43	109
25	+/- 1,5	94,0	114,0	150,0	0,16	0,26	0,36	15	47	40	130

Ø 2,5 ; 2,8 ; 3,5 ; 4,5 ; 7,0 ; 9,0 ; 11,0 ; 12,0 ; 13,0 ; 14,0 ; 16,0 ; 18,0 ; 19,0 ; 22,0 mm.

Les valeurs données ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.

The above given information should be considered only as a guide in making a choice of material according to the use to which it is put.

Die vorstehende Werte dürften nicht als absolute Werte betrachtet werden, sondern als Hinweise für die Auswahl eines Material für eine bestimmte Verwendung.

